

Garant**CNMM 160612, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250458 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779786 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CNMM 160612 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de aşchii: SR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 100 - 375 m/min |
| Sfârâmător de aşchii | SR |
| Aplicația principală | P |
| Adâncime de tăiere a_p | 2 - 10 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Categorie | HB7010-1 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Avans f | 0,4 - 1,2 mm/rot |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMM 160612 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |