

Garant
CNMM 190624, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 190624 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de aşchii: SR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SR
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	2,4 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire