

Garant
DNMG 150604, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de aşchii: SS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire