

Garant
DNMG 150612, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
 Sfârâmător de așchii: SG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SG

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire