

Garant
KNUX 160410L, Categorie: HB7010-1

Date comandă

Numărul de comandă	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410L HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	1 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire