


Garant
SNMG 150608, Categorie: HB7010-1


Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 251230 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780065 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

SNMG 150608 HB7010-1 Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de aşchii: SM
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
 Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Categorie | HB7010-1 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 6 mm |
| Sfărâmător de aşchii | SM |
| Aplicația principală | P |
| Avans f | 0,15 - 0,5 mm/rot |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 440 m/min |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | continuă |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SNMG 150608 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 8 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |