


Garant
SNMG 190616, Categorie: HB7010-1

Date comandă

Numărul de comandă	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 190616 HB7010-1 Rază la colț: 1,6 mm
 Categorie: HB7010-1
 Sfârâmător de aşchii: SM
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
 Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Rază la colț	1,6 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot

Sfârâmător de aşchii	SM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190616
Numărul de schimbări / tăişuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire