

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de aşchii	SM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire