

Garant
WNMG 080408, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	251964 HB7010-1
GTIN	4045197780300
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	SS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire