

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SG
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire