

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1

Sfârâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire