

Garant**Rolă din material abraziv de șlefuit, 115 mm × 10 m, Structură material abraziv: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	556087 100
GTIN	4062406300869
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Material abraziv de înaltă performanță cu **distribuie extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniformă**.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Grosier și agresiv:** Îndepărtează rugină, stratul de rugină și murdăriile de pe suprafețe. Pentru asperitățile culorilor vechi, lacurilor, plasticului, pieselor din cauciuc (de exemplu înainte de lipire).

Descriere tehnică

Structură material abraziv	100
Comparație granulație	180 - 220
Grad de finețe	grosier
Execuție	A Medium
Culoarea	roșu
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	115 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	115 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020