

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	SS
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P

Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire