

Garant
CC.T 09T304, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâcător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Categorie	HB7010-1

Sfârâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire