

Garant**Rolă material abraziv de șlefuit flexibile, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 280****Date comandă**

Numărul de comandă	556083 280
GTIN	4062406301071
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv **Durable Flex** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără șarjare și o **suprafață finisată uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Material abraziv **flexibil** de înaltă performanță cu **distribuire extrem de densă a granulației** până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un **comportament mai agresiv de șlefuire**, durabilitate maximă fără îmbâcsire și o **suprafață finisată mai uniform. Flexibilitatea enormă** ușurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Avantaj:

- Se adaptează formei piesei.
- Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.
- Finisare uniformă.
- Utilizare uscată și umedă.
- Fără componente corozive.

Aplicație:

Pentru curățare și finisare manuală, utilizare ideală pentru a înlocui lâna de oțel. **Mediu / semifin:** Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor ușoare,

a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

Descriere tehnică

Culoarea	roșu
Grad de finețe	semifin
Execuție	A Very Fine
Structură material abraziv	280
Comparație granulație	280 - 360
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	100 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	100 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		

Piatră	indicat în anumite condiții
Lăcuit	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020