

**Garant****CC.T 09T302, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 09T302 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire