

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 070202 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmtor de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SS
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire