

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T302 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de aşchii	SM
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire