

Garant
DC.T 11T304, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Categorie	HB7010-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SM

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire