

Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7010-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7010-1
Sfărâmător de așchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire