

**Garant****TCMT 16T304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 16T304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmbător de așchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de așchii	SS

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire