

**Garant****VBMT 110304, Categorie: HB7010-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 110304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7010-1
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Sfărâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire