

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire