

Garant
VC.T 160404, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire