

**Garant****VC.T 160408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire