

Garant**GARANT Master Steel PickPocket Freză de degroșare din carbură HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 13,7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202404 13,7
GTIN	4045197781260
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare.**

Cu rază la colț similară frezelor toroidale.

Până la 1xD în material solid **la cele mai mari viteze de avans** și funcționare silențioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.

Descriere tehnică

Lungimea tăișului L_c	26 mm
Lungimea totală L	83 mm
Ø cozii D_s	14 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,1 mm
Ø de degajare D_1	13,5 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungime activă L_1 incl. degajare	36 mm
Ø tăișului D_c	13,7 mm
Toleranță Ø nominal	f8
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,08 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical

Număr de dinți Z	3
Unghiul elicei	38 grad
Rotunjire a colțurilor r_v	0,69 mm
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,4×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
GG(G)	recomandat	250 m/min	K
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat