


**Bloc de strângere cu magnet permanent, cu interval polar fin, Tip: MH202****Date comandă**

Numărul de comandă	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Clasa articolului	33S

**Descriere****Execuție:**

Trei suprafețe de prindere magnetice.

**Aplicație:**

Pentru profilarea și prelucrarea pieselor mici, cum ar fi poansoanele ș.a.

**Notă:**

Magnet permanent, necomutabil.

**Descriere tehnică**

Greutate	1,7 kg
Rezistență la uzură a plăcii polare	14 mm
Abaterea unghiulară maximă	5 grad
Forță nominală de prindere	80 N/cm <sup>2</sup>
Distanță între poli	4 mm
Lățime B	50 mm
Înălțimea câmpului magnetic	6 mm
Tip	MH202
Înălțimea totală C	50 mm
Lungime A	100 mm

Tip produs

Placă de strângere cu magnet