




Bloc de strângere cu magnet permanent, cu interval polar fin, Tip: MH202S



Date comandă

Numărul de comandă	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Clasa articolului	33S

Descriere

Execuție:

Trei suprafețe de prindere magnetice.

Forță de fixare extrem de ridicată datorită magneților SmCo₅, pentru materiale greu de prelucrat.

Aplicație:

Pentru profilarea și prelucrarea pieselor mici, cum ar fi poansoanele ș.a.

Notă:

Magnet permanent, necomutabil.

Descriere tehnică

Distanță între poli	4 mm
Abaterea unghiulară maximă	5 grad
Forță nominală de prindere	180 N/cm ²
Greutate	1,7 kg
Lățime B	50 mm
Tip	MH202S
Înălțimea câmpului magnetic	6 mm
Rezistență la uzură a plăcii polare	14 mm
Înălțimea totală C	50 mm
Lungime A	100 mm

Tip produs

Placă de strângere cu magnet