

Garant**Minifreză de șlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: I0408****Date comandă**

Numărul de comandă	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor. Și pentru prelucrarea profilurilor cu Ø interior.

Descriere tehnică

Lungimea totală	50 mm
Grad de finețe a danturii	foarte fin
Ø cap	4 mm
Simbol pentru dantură	Z FINE
Ø cozii	3 mm
Forma	I0408
Descrierea formei	interior
Lungimea capului	8 mm
Serie	Dantură Z FINE
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		