



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 42/7mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Clasa articolului	250

### Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Filet de prindere M	M16
$\varnothing D_3$	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Număr de dinți Z	7
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	42 mm
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	33,3 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	77 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,52 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	82 mm

Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------