

Garant**Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø tăişului D_c	40 mm
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Ø D_3	25,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..
Lungime activă L_1	50 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1,4 mm
Lungimea totală L_{ges}	110 mm

Serie	Hi5
Unghi de reglare κ	90 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP