

Garant**Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z:
32/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Lungimea totală L _{ges}	43 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	1,4 mm
Răcire interioară	da
Ø D ₃	17,6 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Ø D ₂	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..

Filet de prindere M	M16
Serie	Hi5
Tip de coadă	cu filet
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2