

Garant**Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z:
40/4mm**

Date comandă

Numărul de comandă	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Extrem de silențioasă datorită distanței dintre dinți.

Notă:GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	4
Ø D ₂	29 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	POMX 0704..
Lungimea totală L _{ges}	43 mm
Ø tăișului D _c	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Filet de prindere M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Serie	Hi5
Tip de coadă	cu filet
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219884
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP