



Mașină de găurit pneumatică, Tip: D2112Q



Date comandă

Numărul de comandă	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Serie de mașini de găurit performante și foarte silențioase în formă de pistol, cu capacitate de perforare de până la 13 mm în oțel. Evacuarea aerului uzat prin mâner împiedică antrenarea așchiilor provenite de la găurire. Cu mandrină cu strângere rapidă.

Livrare:

Inclusiv **mandrină de găurit cu prindere rapidă**.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Turație maximă	0 - 5400 min ⁻¹
Lungime	211 mm
Greutate	1 kg
Putere de ieșire	350 W

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 10 mm
Denumirea producătorului	D2112Q
Debit maxim de aer necesar	600 l/min
Zgomot de lucru	80 dB(A)
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Mașină de găurit