

**Aparat de suflat aer cald, Tip: 006464****Date comandă**

Numărul de comandă	078321 006464
GTIN	4007841006464
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Temperatură reglabilă fără trepte de la 80 – 630 °C.

Suflantă de aer cald cu reglaj electronic, reglarea cantității de aer se face între 150 – 500 l/min, în 3 trepte.

Aplicație:

Pentru sudarea și remodelarea maselor plastice, pentru contracție, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezghețare.

Livrare:

Suflantă de aer cald Cod 078321 Ref. 351403, duză cu jet lat 50 mm, duză de reducere 9 mm, duză refractară, set de 100 furtunuri contractile.

Descriere tehnică

Debit volumetric aer treapta 3	500 l/min
Putere absorbită	2200 W
Debit volumetric aer treapta 2	300 l/min
Denumirea producătorului	HG 2120EKF

Temperatura aerului	80 - 630 °C
Execuție	Set
Greutate	850 g
Debit volumetric aer treapta 1	150 l/min
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de suflat aer cald

Accesorii

Set de accesorii pentru aer cald 12 buc. Tip 075569	078329 075569
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Scanner pentru temperatură HL Scan Tip 014919	078326 014919