

**Disc de circular expert for MultiMaterial, Ø disc D: 254mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 583930 254 |
| GTIN | 3165140650106 |
| Clasa articolului | 54B |

Descriere**Execuție:**

Disc de debitat de precizie din **oțel dur care amortizează zgomotele și vibrațiile**. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. **Stratul de acoperire** previne aderențe, păstrează discul frezei rece și protejează de coroziune. **Cepurile de carbură cu tăiere de precizie** garantează o durabilitate ridicată și cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicație:

Pentru tăierea de **materiale diferite** cum sunt plăci laminate, epoxid, lemn și metale neferoase. Forma dinților: dinte plat trapezoidal, unghi negativ de tăiere. Pentru circulare de banc, ferăstraie pentru tăieri oblice și de retezat, ferăstraie pentru panel.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

| | |
|----------------|--------|
| Ø | 254 mm |
| Ø găurii | 30 mm |
| Număr de dinți | 80 |

Lățime de tăiere B

2,4 mm

Tip produs

Disc de circular