



Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 7,4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	122445 7,4
GTIN	4045197390134
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

Vârful întărit și ascuțirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu **precizie de centrare superioară**. **Tăișul principal convex** cu rotunjire ușoară a muchiei și forma specială a canalului permit obținerea de **așchii scurte**, chiar și la prelucrarea materialelor care produc așchii lungi.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:

Lungimea canalelor de evacuare a șpanului (consultați tabelul) minus $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAȚIE!

Produsul succesori recomandat este Cod 122416.

Materialul sculei: Carbură

Adâncime de găurire până la: $4 \times D$

Unghiul la vârf: 140 grad

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Răcire interioară: false

Strategie de așchiere: HPC

Standard: DIN 6537 K

Toleranță Ø nominal: h7

Număr de dinți Z: 2

Toleranță Ø nominal: h7

Lungimea canalelor de așchii: 41 mm

Lungime totală L_{tot} : 79 mm

Ø cozii: 8 mm

Avans f pentru oțel < 1100 N/mm²: 0,2 mm/rot

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Toleranța arborelui	h6
Lungimea canalelor de așchii	41 mm
Ø nominal	7,4 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,2 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h7
Ø cozii	8 mm
Lungime totală L _{tot}	79 mm
Standard	DIN 6537 K
Adâncime maximă de găurire recomandată	29,9 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de găurire până la	4×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde