

**Freze din carbură, neacoperită, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2307 8 |
| GTIN | 4062406199241 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.**Similar Cod 202307.****Descriere tehnică**

| | |
|---|---------------------------------|
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ² | 0,05 mm |
| Unghiul elicei | 45 grad |
| Toleranță Ø nominal | e8 |
| Forma cozii | HB |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Lungimea tăișului L_c | 19 mm |
| Direcția de așchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Ø tăișului D_c | 8 mm |

| | |
|--|---|
| Lungimea totală L | 63 mm |
| Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm |
| Unghi teșitură | 90 grad |
| Conținut | 5 |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | Carbură monobloc |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | N |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | 0,5xD la frezare laterală |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1xD |
| Răcire interioară | nu |
| Tip produs | Freză |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | 170 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 140 m/min | N |
| Alu $> 10\% \text{ Si}$ | recomandat | 100 m/min | N |
| Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$ | recomandat | 70 m/min | P |
| Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | recomandat | 60 m/min | P |
| Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | recomandat | 45 m/min | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | indicat în anumite condiții | 40 m/min | M |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 55 m/min | K |
| Uni | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

| | |
|-----|------------|
| Aer | recomandat |
|-----|------------|

Accesorii

| | |
|---|----------|
| Freză din carbură monobloc Ø e8 DC 8 mm | 202307 8 |
|---|----------|