

**Freze din carbură, neacoperită, Ø e8 DC: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2307 6
GTIN	4062406199234
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.**Similar Cod 202307.****Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Ø tăişului D _c	6 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	57 mm
Unghiul elicei	45 grad
Forma cozii	HB
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului L _c	13 mm
Ø cozii D _s	6 mm

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,04 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Unghi teșitură	90 grad
Conținut	5
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	170 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	140 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	100 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	55 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer recomandat

Accesorii

Freză din carbură monobloc Ø e8 DC 6 mm 202307 6