

HOLEX**Freze din carbură, TiAlN, Ø h10 DC: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3618 12
GTIN	4062406199357
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Funcționare extrem de silențioasă** datorită execuției cu 6 dinți.

Model foarte stabil datorită miezului întărit.

Similar Cod 203618.**Descriere tehnică**

Ø cozii D_s	12 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea totală L	83 mm
Lungimea tăişului L_c	26 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,08 mm
Unghiul elicei	45 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Direcția de aşchiere	orizontal
Ø tăişului D_c	12 mm

Unghi teșitură	90 grad
Conținut	5
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,1×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	70 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	60 m/min	H
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

Freză din carbură monobloc Ø DC 12 mm	203618 12
---------------------------------------	-----------