

Garant**Menghină cu fixare centrică pneumatică, Tip: 160****Date comandă**

Numărul de comandă	360180 160
GTIN	4062406198732
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.**
- **Forță de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.**
- **Chiar și la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziționarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.**

Aplicație:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru **exploatarea automatizată** prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar și prin legături laterale.

Accesorii opționale:

Pereche de bacuri Cod 360183 – 360187.

Descriere tehnică

Greutate	12,2 kg
Înălțime H	99,2 mm
Forță de strângere până la maxim	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm

Putere maximă a aerului comprimat	9 bar
Cursă de strângere	8,5 mm
Lățimea bacului A	104 mm
Recomandat pentru codul de culoare	PCV 160
Tip produs	Menghină de mașină