

HOLEX**Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	320672 3
GTIN	4062406199944
Clasa articolului	32L

Descriere**Execuție:**

- **Corpul și vârful sunt călite.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Echiptat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etașarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**
- **Unghiul la vârf 60°.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroșare și finisaje.

Ø carcusei D: 50 mm

Lungime utilă B: 79 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 25 mm

Bătaie radială maximă: 0,006 mm

Lungimea vârfului C: 29,5 mm

Turație maximă: 5000 min⁻¹

Descriere tehnică

Lungimea vârfului C	29,5 mm
---------------------	---------

Lungime utilă B	79 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	25 mm
Bătaie radială maximă	0,006 mm
Con Morse	CM3
Pentru piese cu greutate de	500 kg
Turație maximă	5000 min ⁻¹
Ø carcusei D	50 mm
Tip produs	Vârf de centrare