



## Freză pentru muchii cu operare manuală, Tip: KFH17-15R



### Date comandă

Numărul de comandă	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Pentru execuția de teșituri și de raze pe materiale netede, la table și recipiente, pentru execuția de muchii interioare și exterioare, de contururi precum și pentru rotunjirea alezajelor.

Freză pentru muchii, cu acumulator, cu utilizare universală, cu tehnologie Booster, pentru pregătirea optimă a cordonului de sudură și pentru pregătirea straturilor următoare. Lucrări nesolicitante cu FEIN **ErgoGrip**. Mașină de frezat muchii până la 15 mm

Inclusiv **tehnologie Feder**: Amortizarea forțelor de rotație și astfel o siguranță crescută a muncii datorită lipsei vibrațiilor în timpul lucrului.

#### Livrare:

1 mașină (fără cap de frezare, fără rolă de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 6 șuruburi de strângere, 1 pastă cu particule de cupru, 1 cheie pentru locaș hexagonal 5 mm, 1 șurubelniță Torx TX 15, 1 geantă de scule din material plastic.

#### Notă:

Puteți găsi accesoriile necesare în eShop-ul nostru începând de la Cod 078136 – 078138.

### Descriere tehnică

Greutate	6,4 kg
Putere absorbită	1700 W
Rază	3 mm
Denumirea producătorului	KFH 17-15 R

Lungimea cablului	4 m
Ø discurilor	137 mm
Unghiul teșiturii	30 grad
Unghiul teșiturii	45 grad
Turație de mers în gol	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat

## Accesorii

Set de plăcuțe amovibile Tip 6430200401	078138 6430200401
Set de plăcuțe amovibile Tip 6430200601	078138 6430200601
Rolă de ghidare Tip 6430300401	078136 6430300401
Set de șuruburi de fixare pentru mașina de frezat muchii Tip 3135007500	078139 3135007500
Rolă de ghidare Tip 6430300201	078136 6430300201
Freză pentru muchii Tip 6430100401	078137 6430100401