

Garant**Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 10,01-Xmm****Date comandă**

Numărul de comandă	122690 10,01-X
GTIN	4062406200916
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

3 fațete de ghidare pentru o precizie extrem de ridicată și o calitate a suprafeței la toleranțe strânse de alezare. **Geometrie frontală asimetrică** pentru **o rată de așchiere foarte mare**.

Burghiu inovator pentru fontă, ultraperformant din noua generație cu caracteristici HPC.

Avantaj:

Pentru găurire ultraperformantă cu caracteristici HPC în fonte. **Recomandate în special pentru fontă bainitică (ADI)**.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 122690 + 129100HB**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 122690 + 129100HE**. Termen de livrare: 8 săptămâni

Comandă minimă: 3 bucăți

Producție specială specifică clientului: Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare în plus sau în minus de +/-10% (cel puțin 1 piesă).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Lungimea canalului de așchii L_c	71 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	DIN 6537
Toleranță Ø nominal	h7

Lungimea totală L	118 mm
Gamă de Ø	10,01 - 12 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Execuție	6×D
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	alb
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Fontă	recomandat	110 m/min	K
GGG	recomandat	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm ²	recomandat	70 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		