

HOLEX**Disc de șlefuire în evantai speed+ ZA plat, Ø 125 mm, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.**
- **Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.**

speed+ - Dispunere optimizată a lamelelor pentru lucrări similare unui disc din fibră cu **agresivitate ridicată.**

Correspunde 565299.

Aplicație:

Prelucrarea muchiilor, îndepărtarea adaosului.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Descrierea formei	plat
Conținut	100

Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de șlefuire în evantaispeed+ ZA plat Granulație 40	565299 40
---	-----------