

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Clasa articolului	21A

## Descriere

### Execuție:

Plăcuță amovibilă **bilaterală** cu 2 tășuri. Substratul performant și geometriile inovative ale tășurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricație.

### Notă:

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$ .

Rază de programare la  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

Grosimea plăcuței S: 3.97 mm

## Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Grosimea plăcuței S	3.97 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZEER
Categorie	HB9540
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,8 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Aer	recomandat		