

**Garant**
**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tip: HART**


### Date comandă

Numărul de comandă	213068 HART
GTIN	4062406355463
Clasa articolului	21A

### Descriere

#### Execuție:

Plăcuță amovibilă **bilaterală** cu 2 tășuri. Substratul performant și geometriile inovative ale tășurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricație.

#### Notă:

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$

Rază de programare la  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,5 mm

Grosimea plăcuței S: 3.97 mm

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Tip	DUR
Avans $f_z$ per dinte	0,5 mm
Grosimea plăcuței S	3.97 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ANGX 10T308ZESR

Categorie	HB9715
Materialul sculei	Carbura
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,4 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	80 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	50 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	35 m/min	H
GG(G)	recomandat	355 m/min	K
Aer	recomandat		