

Garant
Tarod de mașină sincron HSS-E-PM RI / Forma B 6HX, TiAlN, M: M5

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 132745 M5 |
| GTIN | 4045197507822 |
| Clasa articolului | 11H |

Descriere
Execuție:

Model stabil cu con de atac și **coadă conform DIN 1835-B**. Geometrie specială pentru **utilizarea universală** pe mașini cu **arbore cu acționare sincronizată**. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al mașinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Poate fi utilizat cu **emulsie** (concentrație minimă 8%).

Cualimentare interioară cu lichid de răcire pentru o durabilitate ridicată.

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă **GARANT Cod 338100 – 338121 cu compensarea lungimii minime (CLM)** asigură prelucrarea în siguranță.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E PM

Standard: Normă de lucru

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 0,8 mm

Lungimea totală L: 70 mm

Ø cozii D_c: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 4,2 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|--------|
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Ø Filet | 5 mm |
| Ø găurii de centrare | 4,2 mm |
| Pas filet | 0,8 mm |

| | |
|-------------------------------|---|
| Standard | Normă de lucru |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 70 mm |
| Pătrat coadă □ | 4,9 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2X 6HX |
| Materialul sculei | HSS E PM |
| Adâncimea filetului | 15 mm |
| Tip de filet | M |
| Dimensiunea filetului | M5 |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | B |
| Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 3xD la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Toleranța arborelui | h6 |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare sincron |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Tarod |