



Dispozitiv de centrare C OS cu coadă de fixare Ø16 mm, Precizia ceasului comparator: 0,005mm



Date comandă

Numărul de comandă	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

Ceasul comparator rămâne în timpul procesului de lucru în poziția dorită.

- Cu coadă de fixare cilindrică Ø 16 mm.

Aplicație:

- Poate fi utilizat orizontal și vertical.
- Centrarea găurilor, arborilor, suprafețelor plane, muchiilor de referință și canelurilor centrice față de ax.
- Verificarea concentricității arborilor.

Precizie:

Precizie de centrare, respectiv de lucru 0,005 mm.

Livrare:

C OS – include element de palpate cu un Ø 5 mm Cod 359660 și element de palpate curbat cu un Ø al bilei 5 mm pentru Ø exterior.

Accesorii opționale:

Palpatoare consultați Cod 359650 – 359670.

Notă:

Palpator pentru contur consultați Cod 359000; 359070 și palpator 3D consultați Cod 359520; 359500.

Descriere tehnică

Presiune de palpare	1 N
Domeniu de măsurare al ceasului	2,5 mm
Lungime fără coadă și palpator	92 mm
Turație maximă a arborelui	50 - 100 min ⁻¹
Ø carcasă	60 mm
Precizia ceasului comparator	0,005 mm
Tip produs	Aparat de centrare

Accesorii

Suport magnetic complet Tip M	359611 M
Suport cablu complet Tip S	359612 S
Palpator unghiular Ø 2,5 mm	359665
Palpator unghiular Ø 5 mm	359670
Set palpator / prelungitor	359650
Palpator, Ø bilei 1,6 mm	359655
Palpator de schimb, drept Ø 5 mm	359660