

**Garant****Freză pentru șanfrenare Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Unghi  $\gamma$ : 30grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215152 30
GTIN	4045197798893
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Capete de frezat robuste pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile fixate pe mai multe părți pentru stabilizarea tăierii și preluarea forțelor verticale și radiale.

**Aplicație:**

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

**Notă:**

Se obțin suprafețe fără trepte.

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea teșiturii executate l	29,5 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Lățimea teșiturii executate b	24,3 mm

Cel mai mic $\varnothing D$	35 mm
Înălțimea teșiturii executate h	14 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	27 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	85 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.T 1805..
Unghi $\gamma$	30 grad
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	3
Serie	Softcut®
Avans dinte la $h_{max}$	0,2 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8